



## Sauterelle à serrage horizontal avec base verticale, Type: 2



### Données de commande

N° commande	376630 2
GTIN	4020772008185
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Avec base verticale pour fixation sur traverses et pour les constructions soudées.

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Ø alésage d	5,6 mm
Hauteur totale	61 mm
Dist. trous e	26 mm
Force arrêt P2	1200 N
Vis de calage	M6×35 mm
Force arrêt P1	1000 N
Longueur totale	164 mm

Type	6832J
Hauteur serrage H	34 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal