



Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, inoxydable, Type: 1



Données de commande

N° commande	376620 1
GTIN	4020772008949
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.

Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Ø alésage d	5,2 mm
Hauteur totale	30 mm
Longueur totale	120 mm
Force arrêt P1	800 N
Vis de calage	M5x30 mm
Force arrêt P2	1100 N

Dist. trous e	13-14,5 mm
Dist. trous f	19,7 mm
Type	6830NIJ
Hauteur serrage H	19 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal