



Sauterelle à crochet, Type: 1



Données de commande

N° commande	376740 1
GTIN	4020772094522
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
- Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
- Rivets en acier inoxydable.
- Poignée en plastique résistant à l'huile.
- Sauterelles galvanisées.
- Crochet de serrage réglable par un filet.
- Coussinets cimentés.
- Articulation graissée.
- Crochet traité.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Description technique

Dist. trous e	19 mm
Force arrêt P (traction)	2000 N
Ø alésage d	5,4 mm
Course de réglage du crochet c	35 - 42 mm
Dist. trous f	26 - 30 mm
Epaisseur a	5,3 mm
Rayon R	4,5 mm

Hauteur serrage h	22,7 mm
Hauteur totale H	34,5 mm
Longueur totale L	104,6 mm
Type	6847
Type de produit	Sauterelles à crochet