



## Sauterelle à crochet horizontale, Type: 2



### Données de commande

N° commande	376800 2
GTIN	4020772017095
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Complètes avec attache de crochet.

- **Sauterelles rapides avec système de démultiplication.**
- **Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.**
- **Rivets en acier inoxydable.**
- **Poignée en plastique résistant à l'huile.**
- **Sauterelles galvanisées.**
- **Crochet de serrage réglable par un filet.**
- **Coussinets cimentés.**
- **Articulation graissée.**
- **Crochet traité.**

#### Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

#### Remarque(s):

- **Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

### Description technique

Dist. trous e	13 mm
---------------	-------

Dist. trous f	19,5 - 23,5 mm
Course de réglage du crochet c	38 - 72 mm
Force arrêt P (traction)	1600 N
Ø alésage d	5,2 mm
Hauteur serrage h	12 mm
Hauteur totale H	47 mm
Longueur totale L	125 - 159 mm
Type	6848HJ
Type de produit	Sauterelles à crochet