

**TAJIMA**
**Réglet inoxydable, Longueur: 600 mm**


## Données de commande

N° commande	461620 600
GTIN	4975364041227
Classe d'article	46R

## Description

### Exécution:

En acier **inoxydable**, surface dépolie et graduations précises. Graduation en mm sur le bord supérieur, en 1/2 mm sur la bord inférieur. Tableau de conversion pouces / métriques et tableau des Ø de perçage sur la face arrière.

Matériau: Acier inoxydable, INOX

Etalonnage: F10

Erreur admissible: 0,16 mm

Section, largeur: 30 mm

Section, épaisseur: 1,2 mm

## Description technique

Longueur	600 mm
Section, épaisseur	1,2 mm
Section, largeur	30 mm
Etalonnage	F10
Erreur admissible	0,16 mm
Norme	CE I
Graduation bord supérieur	1 mm
Graduation bord inférieur	1/2 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Réglets en acier

## Services

Etalonnage Réglés Longueur maximale 1000/2 mm	016100 1000/2
Marquage inscription au laser Type	018940