



Sauterelle à crochet, Type: 3



Données de commande

N° commande	376740 3
GTIN	4020772094546
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
- Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
- Rivets en acier inoxydable.
- Poignée en plastique résistant à l'huile.
- Sauterelles galvanisées.
- Crochet de serrage réglable par un filet.
- Coussinets cimentés.
- Articulation graissée.
- Crochet traité.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Description technique

Epaisseur a	7,1 mm
Dist. trous f	31,5 - 35,5 mm
Ø alésage d	5,5 mm
Course de réglage du crochet c	72 - 84 mm
Force arrêt P (traction)	3000 N
Dist. trous e	19 mm
Rayon R	5,5 mm

Hauteur serrage h	22,7 mm
Hauteur totale H	36 mm
Longueur totale L	200,5 mm
Type	6847
Type de produit	Sauterelles à crochet