



## Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, inoxydable, Type: 2



### Données de commande

N° commande	376620 2
GTIN	4020772008956
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.

Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Dist. trous e	26 mm
Force arrêt P2	1200 N
Force arrêt P1	1000 N
Ø alésage d	5,6 mm
Dist. trous f	19,5-29,5 mm
Hauteur totale	45 mm

Longueur totale	162 mm
Vis de calage	M6x35 mm
Type	6830NIJ
Hauteur serrage H	24 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal