



Sauterelle à crochet horizontale, Type: 3



Données de commande

N° commande	376800 3
GTIN	4020772008604
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Complètes avec attache de crochet.

- **Sauterelles rapides avec système de démultiplication.**
- **Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.**
- **Rivets en acier inoxydable.**
- **Poignée en plastique résistant à l'huile.**
- **Sauterelles galvanisées.**
- **Crochet de serrage réglable par un filet.**
- **Coussinets cimentés.**
- **Articulation graissée.**
- **Crochet traité.**

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Remarque(s):

- **Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Description technique

Course de réglage du crochet c	48,5 - 96 mm
--------------------------------	--------------

Ø alésage d	6,5 mm
Dist. trous f	24,5 - 32 mm
Dist. trous e	19 mm
Force arrêt P (traction)	3200 N
Hauteur serrage h	19 mm
Hauteur totale H	70 mm
Longueur totale L	169 - 216 mm
Type	6848HJ
Type de produit	Sauterelles à crochet