



Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 2



Données de commande

N° commande	376725 2
GTIN	4045197226785
Classe d'article	32S

Description

Exécution:

Vis calibrées traitées.

- **Poignée ergonomique en plastique résistant à l'huile.**

Utilisation:

- **Fixation directe sur des parois en tôle.**
- **Dans des dispositifs avec filetage frontal.**

Accessoire(s):

Pied angulaire 376735.

Remarque(s):

- **En acier inoxydable sur demande.**

Description technique

Force arrêt P (pression / traction)	900 N
Filet face front. sauterelle	M 16×1,5 mm
Course de serrage	19 mm
Vis de calage	M6×40 mm
Hauteur totale H	74 mm
Longueur totale L	163 mm

Type	376725 2
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante

Accessoires

Pied angulaire robuste Type 3	376735 3
Pied angulaire robuste Type 2	376735 2