



Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 5



Données de commande

N° commande	376700 5
GTIN	4020772008567
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Vis calibrées traitées.

- **Construction compacte grâce à la poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Utilisation:

- **Fixation directe sur des parois en tôle.**
- **Dans des dispositifs avec filetage frontal.**

Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

Remarque(s):

- **En acier inoxydable sur demande.**

Description technique

Vis de calage	M12×50 mm
Filet face front. sauterelle	M24×1,5 mm

Force arrêt P (pression / traction)	4000 N
Course de serrage	67 mm
Hauteur totale H	149 mm
Longueur totale L	364 mm
Type	6844J
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante

Accessoires

Pied angulaire robuste Type 5	376730 5
Pied angulaire robuste Type 2	376730 2
Pied angulaire robuste Type 3	376730 3