



Sauterelle à crochet horizontale, Type: 4



Données de commande

N° commande	376800 4
GTIN	4020772008628
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Complètes avec attache de crochet.

- **Sauterelles rapides avec système de démultiplication.**
- **Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.**
- **Rivets en acier inoxydable.**
- **Poignée en plastique résistant à l'huile.**
- **Sauterelles galvanisées.**
- **Crochet de serrage réglable par un filet.**
- **Coussinets cimentés.**
- **Articulation graissée.**
- **Crochet traité.**

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Remarque(s):

- **Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Description technique

Dist. trous f	35 - 46 mm
---------------	------------

Force arrêt P (traction)	7000 N
Course de réglage du crochet c	59 - 123 mm
Ø alésage d	8,5 mm
Dist. trous e	32 mm
Hauteur serrage h	26 mm
Hauteur totale H	94,5 mm
Longueur totale L	209 - 273 mm
Type	6848HJ
Type de produit	Sauterelles à crochet