



Sauterelle à crochet, Type: 5



Données de commande

N° commande	376740 5
GTIN	4020772094560
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
- Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
- Rivets en acier inoxydable.
- Poignée en plastique résistant à l'huile.
- Sauterelles galvanisées.
- Crochet de serrage réglable par un filet.
- Coussinets cimentés.
- Articulation graissée.
- Crochet traité.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Description technique

Dist. trous e	29 mm
Ø alésage d	11,2 mm
Epaisseur a	10,75 mm
Dist. trous f	55,5 - 63 mm
Force arrêt P (traction)	5000 N
Course de réglage du crochet c	58 - 73 mm
Rayon R	8 mm

Hauteur serrage h	49 mm
Hauteur totale H	69 mm
Longueur totale L	260,5 mm
Type	6847
Type de produit	Sauterelles à crochet