



Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 3



Données de commande

N° commande	376725 3
GTIN	4045197226792
Classe d'article	32S

Description

Exécution:

Vis calibrées traitées.

- **Poignée ergonomique en plastique résistant à l'huile.**

Utilisation:

- **Fixation directe sur des parois en tôle.**
- **Dans des dispositifs avec filetage frontal.**

Accessoire(s):

Pied angulaire 376735.

Remarque(s):

- **En acier inoxydable sur demande.**

Description technique

Filet face front. sauterelle	M20×1,5 mm
Force arrêt P (pression / traction)	1300 N
Course de serrage	38 mm
Vis de calage	M8X50 mm
Hauteur totale H	100 mm
Longueur totale L	237 mm

Type	376725 3
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante

Accessoires

Pied angulaire robuste Type 2	376735 2
Pied angulaire robuste Type 3	376735 3