

**Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E 114405 en coffret, non revêtu, Type: 1-10****Données de commande**

N° commande	115305 1-10
GTIN	4045197542601
Classe d'article	12B

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d'hélice, ainsi qu'affûtage de pointe précis.

Forets destinés à la fabrication en série.

Avec amincissement type C à partir de 2 mm.

Description technique

Plage du foret	1 - 10 mm
Par incrément de	0,5 mm
Nombre de forets	19
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E

Fiche technique

Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	135 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	M
Uni	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-10	115475 1-10