



## Réglet de précision en acier inoxydable, dépoli, Longueur: 1000mm



### Données de commande

N° commande	461600 1000
GTIN	4045197234810
Classe d'article	42G

### Description

#### Exécution:

En **acier inoxydable** spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bords. Excellente lisibilité grâce à la surface dépolie et aux graduations précises. Graduation par gravure chimique. Surface mate anti-reflets.

### Description technique

Section, largeur	30 mm
Longueur	1000 mm
Section, épaisseur	1 mm
Etalonnage	F10
Erreur admissible	0,5 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

### Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 1000/2 mm	026200 1000/2
---	---------------