



## Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XTL, Plage de mesure: 10-20mm



### Données de commande

N° commande	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

#### Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

### Description technique

Ø bague de contrôle	12,5 / 20 mm
Plage de mesure	10 - 20 mm
Nombre de têtes de mesure	3

Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

## Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/76	428510 2/76
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Câble de connexion Duplex Type R2	498951 R2
Câble de connexion Duplex Type USB2	498951 USB2
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/100	428510 3/100
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18