



Micromètre d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 275-300mm



Données de commande

N° commande	428800 275-300
GTIN	7630041108316
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**). Surfaces de mesure en carbure (HV5–1300).

Livraison:

Avec rallonge 150 mm 428802 réf. 5/150, livré dans un coffret en bois.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge maximale	1581 mm
Profondeur de mesure standard	81 mm
Dim. a	26 mm
Plage de mesure	275 - 300 mm
Erreur admissible	0,008 mm
Lecture	0,01 mm

Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 300 mm	022500 300
---	------------

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 280 mm	484030 280
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 5/150	428802 5/150
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 5/500	428802 5/500