



Jeu de micromètres d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 3,5-6,5mm



Données de commande

N° commande	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**).

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428800 et bagues de réglage.

Description technique

Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	3,5 - 6,5 mm
Ø bague de contrôle	4 / 5,5 mm
Erreur admissible	0 004 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
--	----------------

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 3,5-4 mm	428800 3,5-4
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 4-4,5 mm	428800 4-4,5