



Etai haute pression CN Centro Gripp, Type: 125



Données de commande

N° commande	361180 125
GTIN	4250364402125
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Glissière trempée par induction, bords inférieur et supérieur rectifiées.

Avec alésages 25H6 M10 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Caractéristique: Broche protégée, protection contre les copeaux, opérations de nettoyage minimisées.

Fonctionnement:

- **Broche avec transmission de force intégrée.**
- **Serrage avec clé dynamométrique réglable (18 – max. 70 Nm).**
- **Centre de serrage réglable.**
- **Précision de répétabilité $\pm 1/100$ mm pour les pièces angulaires.**

Utilisation:

En association avec les différents mors, il est possible de réaliser des serrages lisses, traditionnels, et des serrages par griffes de préhension.

Livraison:

Clé mâle coudée réf. 8, clé mâle coudée réf. 6, douille 6 pans SW20-1/2 pouce, 6 vis, 2 clés à œil SW20.

Accessoire(s):

- **Adaptateurs de préhension 361238 – 361250 et 361160.**
- **Clé dynamométrique 656050 réf. 120.**
- **Console 361230 réf. 125.**
- **Mors étagés 361215.**
- **Mors-support oscillant 361207 réf. 125.**
- **Mors-support pour kit de préhension universel, mobile oscillant 361209 réf. 125.**

- **Mors 361222 réf. 125 et 361227 réf. 125.**
- **Kit de préhension universel 361345 réf. 125.**
- **Mors plaqueurs 361229 réf. 125.**
- **Mors prismatique 361185 réf. 125.**
- **Ebauche de mors 361186 réf. 125.**
- **Mors de préhension 361218.**
- **Mors rapportés 361223 réf. 125.**
- **Tirettes 360025 réf. 25M10 et 25M10/138.**

Description technique

Code couleur pour accessoires adaptés	Centro Gripp
Poids	19,5 kg
Course v	46 mm
Force de serrage maximale	40 kN
Rainure longitudinale l H8	30 mm
Rainure transversale n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Largeur mors A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Couple	70 Nm
Hauteur corps de base c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm
Type	125
Ø t	13 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Série	Centro Gripp
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Adaptateur de préhension, carbure, hauteur 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Mors 20 mm, pour T-Rex / Centro Grippmobile Pour type 125	361227 125
Butée de pièce tridimensionnelle Type 125	360435 125
Console Pour type 125	361230 125
Mors 64 mm, pour T-Rex / Centro Grippmobile Pour type 125	361222 125
Mors de préhension, pour T-Rex / Centro Grippmobile Pour type 64	361218 64
Mors de préhension, pour T-Rex / Centro Grippmobile Pour type 125	361218 125
Préhension prismatique Pour type 125	361350 125
Paire de mors rapportés système «Clic» Pour type 125	361223 125
Mors étagé revêtu, pour T-Rex / Centro Grippmobile Pour type 125	361215 125
Ebauche de mors pour Centro Gripp Pour type 125	361186 125
Kit de préhension universel (coffret de 4 unités) Pour type 125	361345 125
Mors plaqueur universel, pour T-Rex / Centro Grippmobile Pour type 125	361229 125
Mors-support pour adaptateurs de préhension, pour T- Rex / Centro Gripposcillant Pour type 125	361207 125
Mors prismatique Centro Gripp Pour type 125	361185 125
Butée de pièce tridimensionnelle Type 300	360430 300
Butée de pièce	360555
Mors-support kit de préhension universel, pour T-Rex / Centro Gripposcillant Pour type 125	361209 125
Adaptateur de préhension 2 pointes, hauteur 5,2 – 6,7 mm Type	361240

