



## Micromètre d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 14-17mm



### Données de commande

N° commande	428800 14-17
GTIN	7630041108095
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**). Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TiN) (HV5–2300).

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

#### Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

### Description technique

Profondeur de mesure standard	77 mm
Plage de mesure	14 - 17 mm
Profondeur de mesure avec rallonge maximale	1577 mm
Dim. a	3,5 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

## Accessoires

Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 2/150	428802 2/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15