



Jeu de micromètres d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 6-12mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 428803 6-12 |
| GTIN | 7630041108033 |
| Classe d'article | 45A |

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**).

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428800 et bagues de réglage. Rallonge 100 mm 428802.

Description technique

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ø bague de contrôle | 8 / 10 mm |
| Nombre de micromètres | 3 |
| Plage de mesure | 6 - 12 mm |
| Erreur admissible | 0 004 mm |
| Lecture | 0,001 mm |
| Norme | DIN 863 |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Métrologie | analogique |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Emballage | Boîte robuste |
| Etalonnage | S6 |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |

Services

| | |
|---|-------------|
| Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 6-12 mm | 020550 6-12 |
|---|-------------|

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 1/100 | 428802 1/100 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm | 484030 7 |
| Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 6-8 mm | 428800 6-8 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm | 484030 9 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm | 484030 11 |
| Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 10-12 mm | 428800 10-12 |
| Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 8-10 mm | 428800 8-10 |