



## Micromètre d'intérieur rapide num. XTL, Plage de mesure: 16-20mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 428760 16-20  |
| GTIN             | 2050001706447 |
| Classe d'article | 46B           |

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

#### Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

#### Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

### Description technique

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Profondeur de mesure avec rallonge | 166 mm     |
| Profondeur de mesure standard      | 62 mm      |
| Plage de mesure                    | 16 - 20 mm |
| Dim. a                             | 0,5 mm     |
| Lecture                            | 0,001 mm   |
| Erreur admissible                  | 0,004 mm   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre de piles incluses           | 1                                  |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032                      |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles           |
| Norme                              | DIN 863                            |
| Lecture commutable                 | mm / pouce                         |
| Interface                          | Interface RS232C                   |
| Interface                          | Interface USB                      |
| Métrologie                         | numérique                          |
| Emballage                          | Boîte robuste                      |
| Etalonnage                         | B6                                 |
| Type de produit                    | Micromètre d'intérieur à 3 touches |

## Services

|  |            |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm       | 022510 200 |
| EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm | 022500 20  |

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 16 mm       | 484030 16     |
| Câble de connexion Duplex Type R2                | 498951 R2     |
| Câble de connexion Duplex Type USB2              | 498951 USB2   |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 19 mm       | 484030 19     |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 17 mm       | 484030 17     |
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/100 | 428510 3/100  |
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032       | 081560 CR2032 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 18 mm       | 484030 18     |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 20 mm       | 484030 20     |