



## Mors prismatique Centro Gripp, Pour type: 125



### Données de commande

N° commande	361185 125
GTIN	4250364402347
Classe d'article	34A

### Description

**Exécution:**

Angle de prisme 120° – prisme de 53 mm des deux côtés. Les mors s'ouvrent de manière à pouvoir retirer la pièce par le haut, même avec un Ø maximal.

**Utilisation:**

Pour le serrage de pièces cylindriques.

**Matière(s):**

Acier trempé et rectifié.

**Adapté(s) pour:**

Centro Gripp 361180.

### Description technique

Pour type	125
c	12 mm
Ø serrage prismatique D <sub>1</sub>	17 - 42 mm
Pour code couleur	Centro Gripp
Ø serrage prismatique D <sub>2</sub>	38 - 104 mm

Hauteur mors h	81 mm
Largeur mors b	124,4 mm
c <sub>1</sub>	39 mm
Type de produit	Mors pour étaux