



## Mors-support mobile, oscillant, Pour type: 125



### Données de commande

N° commande	361336 125
GTIN	4250364402415
Classe d'article	34A

### Description

#### Utilisation:

Le mors-support mobile oscillant permet de compenser des surfaces de serrage non parallèles et est nécessaire pour le serrage de pièces non uniformes.

#### Adapté(s) pour :

Titan 2 361302.

#### Remarque(s):

Supports de calage + accessoires 36 1341 – 36 1352, adaptateurs de préhension 36 1238 – 36 1250.

Pour code couleur: LCV125G

### Description technique

Pour type	125
Largeur mors b	97 mm
c	24 mm
Hauteur mors h	20 mm
Longueur mors l	189 mm
Pour code couleur	Titan 2
Pour code couleur	LCV125G

Type de produit

Mors pour étaux

## Accessoires

Supports de calage Type 2	361341 2
Supports de calage Type 1	361341 1
Boulon d'appui 23 mm – 48 mm Hauteur totale h 34 mm	361343 34
Boulon d'appui 23 mm – 48 mm Hauteur totale h 43 mm	361343 43
Boulon d'appui 23 mm – 48 mm Hauteur totale h 23 mm	361343 23
Boulon d'appui 23 mm – 48 mm Hauteur totale h 48 mm	361343 48
Boulon d'appui 23 mm – 48 mm Hauteur totale h 29 mm	361343 29