

**Mors plaqueur universel, pour T-Rex fixe, Pour type: 125****Données de commande**

N° commande	361228 125
GTIN	4250364402040
Classe d'article	34A

**Description****Exécution:****Capacités de serrage:**

Côté haut **avec** lames de ressort

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Côté haut **sans** lames de ressort

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Côté étagé **sans** lames de ressort

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

**Utilisation:**

Plaquage avec lames de ressort rectifiées pour surfaces de serrage brutes et usinées. Système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic». Grande précision de serrage en cas d'usinage de pièces parallèles précises. Les surfaces de serrage laissent des empreintes à peine visibles.

**Adapté(s) pour :**

Mors fixes pour T-Rex 361202.

**Livraison:**

Avec lames de ressort.

**Remarque(s):**

Commander les lames de ressort séparément!

Largeur mors b: 124,4 mm

Largeur b<sub>1</sub>: 90 mm

c: 14 mm

c<sub>1</sub>: 19 mm

Hauteur mors h: 34 mm  
Longueur mors l: 59 mm

## Description technique

$c_1$	19 mm
Longueur $l_2$	8,8 mm
Pour type	125
Largeur $b_1$	90 mm
Largeur mors b	124,4 mm
c	14 mm
Hauteur mors h	34 mm
Pour code couleur	T-Rex
Longueur mors l	59 mm
Type de produit	Mors pour étaux