



Jeu de micromètres d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 20-40mm



Données de commande

N° commande	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**).

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428800 et bagues de réglage. Rallonge 150 mm 428802.

Description technique

Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	20 - 40 mm
Ø bague de contrôle	25 / 35 mm
Erreur admissible	0 004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 37 mm	484030 37
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 25-30 mm	428800 25-30
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 3/500	428802 3/500
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 35-40 mm	428800 35-40
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 20-25 mm	428800 20-25
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 30-35 mm	428800 30-35
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 3/150	428802 3/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 33 mm	484030 33