



Micromètre d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 4-4,5mm



Données de commande

N° commande	428800 4-4,5
GTIN	7630041108347
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**). Surfaces de mesure en acier trempé (HV30–770).

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

Description technique

Dim. a	2 mm
Profondeur de mesure standard	20 mm
Plage de mesure	4 - 4,5 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200