



Micromètre d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 25-30mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 428800 25-30 |
| GTIN | 7630041108132 |
| Classe d'article | 45A |

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**). Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TiN) (HV5–2300).

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---|------------|
| Plage de mesure | 25 - 30 mm |
| Dim. a | 7 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge maximale | 1578 mm |
| Profondeur de mesure standard | 78 mm |
| Erreur admissible | 0,004 mm |
| Lecture | 0,005 mm |
| Norme | DIN 863 |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Métrologie | analogique |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Étalonnage | B6 |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |

Services

| | |
|---|------------|
| Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm | 022500 50 |
| Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm | 022510 200 |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 3/150 | 428802 3/150 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm | 484030 27 |
| Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 3/500 | 428802 3/500 |