



Micromètre d'intérieur rapide num. XTL, Plage de mesure: 25-35mm



Données de commande

N° commande	428760 25-35
GTIN	2050001706461
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

Description technique

Lecture	0,001 mm
Plage de mesure	25 - 35 mm
Profondeur de mesure standard	66 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Dim. a	0,5 mm
Erreur admissible	0,004 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50
Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	428510 4/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26