



Mors de préhension, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 64



Données de commande

N° commande	361218 64
GTIN	4250364402286
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Modèle rigide résistant aux vibrations pour les pièces serrées verticalement. Surfaces de serrage supplémentaires, rectifiées des deux côtés.

Utilisation:

Pour pièces rectangulaires (coupe à la scie) // $\leq 0,5$ mm

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.

Description technique

b_1	64 mm
c_1	22 mm
Hauteur h_3	14 mm
Hauteur mors h	55 mm
c	12 mm
Pour type	64
Longueur mors l	62,5 mm

Hauteur h_2	35 mm
Hauteur h_1	52 mm
Niveau s	4 mm
Pour code couleur	Centro Gripp
Pour code couleur	T-Rex
Largeur mors b	96 mm
Type de produit	Mors pour étaux