



## Micromètre d'intérieur rapide num. XTL, Plage de mesure: 35-50mm



### Données de commande

N° commande	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

#### Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

#### Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

### Description technique

Profondeur de mesure standard	80 mm
Dim. a	0,5 mm
Plage de mesure	35 - 50 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,004 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50

## Accessoires

Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	428510 4/150