



Jeu de micromètres d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 100-200mm



Données de commande

N° commande	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**).

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428800 et bagues de réglage. Rallonge 150 mm 428802.

Description technique

Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	100 - 200 mm
Ø bague de contrôle	125 / 175 mm
Erreur admissible	0,006 / 0,007 mm
Lecture	0,01 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Accessoires

Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 175-200 mm	428800 175-200
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 5/500	428802 5/500
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 5/150	428802 5/150
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 150-175 mm	428800 150-175
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 100-125 mm	428800 100-125
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Micromètre d'intérieur IMICRO Plage de mesure 125-150 mm	428800 125-150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140