



## Micromètre d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 30-35mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 428800 30-35  |
| GTIN             | 7630041108149 |
| Classe d'article | 45A           |

### Description

#### Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**). Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TIN) (HV5–2300).

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

#### Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

### Description technique

|   |            |
|---|------------|
| Profondeur de mesure standard               | 78 mm      |
| Profondeur de mesure avec rallonge maximale | 1578 mm    |
| Dim. a                                      | 7 mm       |
| Plage de mesure                             | 30 - 35 mm |
| Erreur admissible                           | 0,004 mm   |
| Lecture                                     | 0,005 mm   |
| Norme                                       | DIN 863    |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm                              |
| Métrologie                       | analogique                           |
| Certificat d'étalonnage          | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Etalonnage                       | B6                                   |
| Type de produit                  | Micromètre 3 touches                 |

## Services

|  |            |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm       | 022510 200 |
| EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm | 022500 50  |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 3/150 | 428802 3/150 |
| Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 3/500 | 428802 3/500 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 33 mm             | 484030 33    |