



Mors de préhension, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125



Données de commande

N° commande	361218 125
GTIN	4250364402309
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Modèle rigide résistant aux vibrations pour les pièces serrées verticalement. Surfaces de serrage supplémentaires, rectifiées des deux côtés.

Utilisation:

Pour pièces rectangulaires (coupe à la scie) $// \leq 0,5 \text{ mm}$

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.

Description technique

c	14 mm
c ₁	34 mm
Hauteur h ₃	14 mm
Hauteur h ₂	16 mm
Hauteur mors h	26 mm
Pour type	125
Longueur mors l	60,6 mm
Hauteur h ₁	23 mm
Niveau s	4 mm

Pour code couleur	Centro Gripp
Pour code couleur	T-Rex
Largeur mors b	118 mm
Type de produit	Mors pour étaux