



## Micromètre d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 5,5-6,5mm



### Données de commande

N° commande	428800 5,5-6,5
GTIN	7630041108361
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**). Surfaces de mesure en acier trempé (HV30–770).

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

#### Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

### Description technique

Plage de mesure	5,5 - 6,5 mm
Dim. a	2 mm
Profondeur de mesure standard	25 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

### Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
---	----------