

**Garant**

**Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage en bout, SA 50 A = 130, Ø serrage D1: 18mm**



## Données de commande

N° commande	300346 18
GTIN	4045197830197
Classe d'article	31A

## Description

### Exécution:

#### **GARANT –**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

#### **Avec canaux d'arrosage obturables.**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

## Description technique

Ø serrage D <sub>1</sub>	18 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Ø ext. D	50 mm
Vis de serrage de rechange 309900	16
Support	SA 50 A = 130
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 16 mm	309900 16