

**Vis de calage avec filetage, Type: 4X25****Données de commande**

N° commande	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

- **Traitées, galvanisées, passivées, résistance 8.8.**
- **Patin de serrage résistant à l'huile pré-vulcanisé (sans silicone).**

Utilisation:

Pour la protection de pièces à usiner sensibles.

Description technique

Hauteur pièce à caler	8 mm
Longueur totale	32 mm
Ø	11 mm
Taille des vis de calage	M4×24 mm
Type	6894
Type de produit	Vis

