



## Micromètre d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 200-225mm



### Données de commande

N° commande	428800 200-225
GTIN	7630041108286
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**). Surfaces de mesure en carbure (HV5–1300).

#### Livraison:

Avec rallonge 150 mm 428802 réf. 5/150, livré dans un coffret en bois.

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

#### Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

### Description technique

Profondeur de mesure standard	81 mm
Plage de mesure	200 - 225 mm
Profondeur de mesure avec rallonge maximale	1581 mm
Dim. a	26 mm
Erreur admissible	0,008 mm
Lecture	0,01 mm

Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 300 mm	022500 300
---	------------

### Accessoires

Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 5/150	428802 5/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 210 mm	484030 210
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 5/500	428802 5/500