



Micromètre d'intérieur IMICRO, Plage de mesure: 40-50mm



Données de commande

N° commande	428800 40-50
GTIN	7630041108170
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Micromètre d'intérieur analogique à 3 touches pour une **mesure très précise** d'alésages, même **à des grandes profondeurs de mesure** (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d'intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d'ABBE (**aucun risque de basculement**). Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TiN) (HV5–2300).

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

Description technique

Plage de mesure	40 - 50 mm
Dim. a	11 mm
Profondeur de mesure standard	84 mm
Profondeur de mesure avec rallonge maximale	1584 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50

Accessoires

Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 4/500	428802 4/500
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Rallonge pour micromètre d'intérieur IMICRO Type 4/150	428802 4/150