

Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E 114405 en coffret, non revêtu, Type: 1-13



Données de commande

N° commande	115305 1-13
GTIN	4045197542618
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d'hélice, ainsi qu'affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.

Avec amincissement type C à partir de 2 mm.

Description technique

Plage du foret	1 - 13 mm
Par incrément de	0,5 mm
Nombre de forets	25
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 338

Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	135 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	M
Uni	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 12 mm	114405 12
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5

Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 13 mm	114405 13
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-13	115475 1-13