



Sauterelle à crochet lourde, Type: 5



Données de commande

N° commande	376840 5
GTIN	4020772093853
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Embout pour couple commandé.

Description technique

Dist. trous f	57 mm
Course de réglage du crochet c	28 - 93 mm
Ø alésage d	10,5 mm
Force arrêt P (traction)	27000 N
Dist. trous e	57 mm
Hauteur serrage h	32 mm
Hauteur totale H	146 mm
Longueur totale L	250 mm
Type	6849PH
Type de produit	Sauterelles à crochet

