

**Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli, Longueur totale: 1000mm****Données de commande**

N° commande	461800 1000
GTIN	4045197234902
Classe d'article	42G

**Description****Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures. Bord supérieur avec graduation ½ mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.

**Description technique**

Section, largeur	18 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Longueur	1000 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

**Services**

EtalonnageRéglets Longueur maximale 1000 mm	026200 1000
---------------------------------------------	-------------