



## Plateau magnétique permanent, pas polaire transversal, Longueur plateau polaire: 500mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 380100 500    |
| GTIN             | 4045197310651 |
| Classe d'article | 33S           |

### Description

#### Exécution:

- **Système magnétique puissant en néodyme.**
- **Activation et désactivation par levier.**
- **En position désactivée, un champ inverse puissant facilite l'abaissement de la pièce.**
- **Avec butées longitudinales et transversales.**
- **Lamelles en laiton 3 mm / acier 12 mm.**
- **Formation du champ magnétique sans dispersion et donc, pas de magnétisme de la pièce.**

#### Utilisation:

- **Pour grosse ébauche**
- **Pour les pièces de petite, moyenne et grande taille, avec surface rugueuse ou inégale.**

### Description technique

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Hauteur                     | 59 mm                 |
| Largeur                     | 200 mm                |
| Usure de la plaque polaire  | 5 mm                  |
| Poids                       | 44 kg                 |
| Force d'attraction nominale | 150 N/cm <sup>2</sup> |
| Tolérance hauteur           | +0,5 / -2 mm          |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Longueur plateau polaire       | 500 mm             |
| Profondeur du champ magnétique | 12 mm              |
| Type de produit                | Plateau magnétique |