

Garant**Mètre-ruban à regard et semelle magnétique, Longueur ruban: 3m****Données de commande**

N° commande	462215 3
GTIN	4045197226013
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

- Boîtier en plastique antichocs.
- Profils en aluminium apposés sur les deux faces de fonction. Surfaces de contact exactes pour mesures intérieures et extérieures.
- Profils en aluminium résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
- Ruban laqué, imprimé en noir. Bombé = résistant au flambage avec crochet terminal (pour mesures intérieures et extérieures). Graduation à fort contraste résistant à l'abrasion et anticorrosion.
- Graduation mm / mm (bord supérieur / bord inférieur).
- Graduation du regard dans le même sens de lecture.

Avec deux aimants puissants dans la semelle.

Description technique

Largeur de bande	16 mm
Hauteur boîtier	63 mm
Longueur boîtier	63 mm
Largeur boîtier	24 mm
Longueur ruban	3 m
Norme	CE II

Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m	026240 5
---	----------