


**Garant****Mètre-ruban «Quickmeter», Longueur ruban: 3m****Données de commande**

N° commande	461992 3
GTIN	4045197523587
Classe d'article	41H

**Description****Exécution:**

Ruban incassable en acier inoxydable avec peinture résistante à l'abrasion.

Avec clip-ceinture pratique.

**Avantage(s):**

Grâce au bombage convexe, le ruban se pose **à plat** sur la table, ce qui permet une lecture et une transmission aisées et sans erreur des mesures.

**Fonctionnement:**

**Déroulement automatique sur simple pression du bouton** et arrêt dès relâchement du bouton.

**Description technique**

Largeur de bande	16 mm
Longueur ruban	3 m
Largeur	24 mm
Ø	62 mm
Norme	CE II

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

**Services**

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m	026240 5
---	----------