

 Mahr**Micromètre d'intérieur Micromar, Plage de mesure: 30-40mm****Données de commande**

N° commande	428900 30-40
GTIN	4059192010645
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Vernier et parties de lecture chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante à partir de 12mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12mm, **pour mesures de trous borgnes**. A partir de 40mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, bagues de réglage 484030.

Description technique

Dim. a	0 mm
Profondeur de mesure standard	76 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	226 mm
Plage de mesure	30 - 40 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6

Type de produit	Micromètre 3 touches
-----------------	----------------------

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50
---	-----------

Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
---	------------

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
---	-----------