

 Mahr

Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 6-12mm



Données de commande

N° commande	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12 mm, **pour mesures de trous borgnes**. A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428900 avec bagues de réglage correspondantes.

Description technique

Plage de mesure	6 - 12 mm
Nombre de micromètres	3
Nombre de bagues de réglage	2
Ø bague de contrôle	8 / 10 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessoires

Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 10-12 mm	428900 10-12
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 8-10 mm	428900 8-10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 6-8 mm	428900 6-8
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9