

**Garant****Mètre-ruban «Quickmeter», Longueur ruban: 2Hm****Données de commande**

N° commande	461992 2H
GTIN	4045197679512
Classe d'article	41H

**Description****Exécution:**

Ruban incassable en acier inoxydable avec peinture résistante à l'abrasion.  
Avec clip-ceinture pratique. Avec crochet repliable.

**Avantage(s):**

Grâce au bombage convexe, le ruban se pose **à plat** sur la table, ce qui permet une lecture et une transmission aisées et sans erreur des mesures.

**Fonctionnement:**

**Déroulement automatique sur simple pression du bouton** et arrêt dès relâchement du bouton.

**Description technique**

Longueur ruban	2 m
Largeur de bande	16 mm
Largeur	24 mm
Ø	62 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Etalonnage	G1

Type de produit

Metre-ruban

---

## Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 2 m

026240 2