

 Mahr

Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 12-20mm



Données de commande

N° commande	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12 mm, **pour mesures de trous borgnes**. A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428900 avec bagues de réglage correspondantes.

Description technique

Nombre de bagues de réglage	1
Nombre de micromètres	2
Ø bague de contrôle	16 mm
Plage de mesure	12 - 20 mm
Lecture	0,001 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 16-20 mm	428900 16-20
Micromètre d'intérieur Micromar Plage de mesure 12-16 mm	428900 12-16
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14