

**Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli, Longueur totale: 100mm****Données de commande**

N° commande	461800 100
GTIN	4045197234858
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures. Bord supérieur avec graduation ½ mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.

Description technique

Section, épaisseur	0,5 mm
Longueur	100 mm
Section, largeur	13 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--------------------------------------------	------------